

## PRENSA DE MONTAJE (TIPO BÁSICO) CÓDIGO MLP-MP62-U



- Adecuado para muestras metalográficas y petrográficas
- El programa de preparación de muestras tiene tres modos: polvo de baquelita, polvo de jade eléctrico y definido por el usuario
- El programa de preparación de muestras controla el tiempo de preparación de muestras y realiza la preparación de muestras sin supervisión

### ESPECIFICACIÓN

<b>Diámetro de montaje</b>	Ø30mm (personalizable Ø22mm, Ø45mm)
<b>Rango de calentamiento</b>	temperatura ambiente~200°C
<b>Timing Rango</b>	0~30min
<b>Potencia</b>	≤800W
<b>Alimentación</b>	AC110V, 60Hz
<b>Dimensión</b>	440×253×310mm
<b>Peso</b>	32kg

### ENTREGA ESTÁNDAR

<b>Unidad principal</b>	1 pc
<b>Resina de montaje en caliente</b>	1 bottle (60g)
<b>Embudo</b>	1 pc



resina de montaje en caliente (incluida)

### ACCESORIO OPCIONAL

Resina de montaje en caliente (negra, 4kg)

MLP-DR3